



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Numero pezzi:



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630330
GTIN	4000896164813
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M3 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M3 – M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 – M8.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

BIT esagonali C 6,3: 5 pezzi Dim. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bit per viti Torx® C 6,3 con foro: 7 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

BIT per Phillips C 6,3: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3

Pozidriv-BITS C 6,3: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3

BIT con intaglio C 6,3: 3 pezzi Dim. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Porta-BIT: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice - esagono di manovra da 1/4 pollice

Prolunga: 1 pz. giunto esagonale E 6,3 - attacco quadro da 1/4 pollice

Impugnatura: 1 pz.

Prolunghe: 2 pz. Dim. 55; 101,5 mm

Snodo cardanico: 1 pz.

Cricchetto: 1 pz.

Conservazione in: Custodia in plastica con supporto bicomponente antiscivolo

Altezza: 52 mm
 Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici
 Campo apertura bussola esagonale: 5,5-14 mm
 Campo apertura chiave esagonale: 3-7 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Pozidriv
Numero pezzi	38
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	5,5-14 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-7 mm
Imballaggio	Custodia in plastica con supporto bicomponente antiscivolo
Lunghezza	180 mm
Larghezza	98 mm
Altezza	52 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola