



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637940
GTIN	4000896181407
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Con bussole esagonali e bussole con **rivestimento TiN**. Lame con rivestimento TiN per un'adesività e una resistenza all'abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22, viti a esagono incassato con filettatura M6 – M18
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 – M10.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 16 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Bussole con esagono esterno con rivestimento TiN: 7 pz. n. art. 643233 Dim. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Bussole con poligono esterno per Torx® con rivestimento TiN: 6 pz. Dim. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Prolunghe: 1 pz. Dim. 123 mm

Snodo cardanico: 1 pz.

Cricchetto: 1 pz.

Riposte in: Custodia in plastica con espositore

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi	32
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola esagonale	10-32 mm
Campo apertura chiave esagonale	5-14 mm
Lunghezza	355 mm
Larghezza	235 mm
Altezza	65 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 12 mm	643233 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 8 mm	643233 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 7 mm	643233 7
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 14 mm	643233 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 10 mm	643233 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 6 mm	643233 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN Esagono 5 mm	643233 5