



Set di chiavi combinate, esecuzione lunga, Numero chiavi: 18



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614210 18
GTIN	4018754058365
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 614600 / 614200 / 614900: Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

Numero chiavi	18
---------------	----

Lato anello AS-drive	sì
Dimensione apertura	Metrica
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 21 mm	614200 21
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 34 mm	614200 34
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 13 mm	614200 13
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 18 mm	614200 18
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 10 mm	614200 10
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 30 mm	614200 30
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 24 mm	614200 24
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 32 mm	614200 32
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 22 mm	614200 22
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 20 mm	614200 20
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 19 mm	614200 19
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 16 mm	614200 16
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 17 mm	614200 17
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 27 mm	614200 27
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 14 mm	614200 14
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 11 mm	614200 11
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 12 mm	614200 12
Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 15 mm	614200 15