

**Garant****Supporto idraulico per comparatori (con base magnetica), Profondità arco: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	440600 400
GTIN	4045197889812
Classe articolo	41D

**Descrizione****Esecuzione:**

Stativo inclusa base magnetica con **commutatore ergonomico**. Magnete in ferrite ad alte prestazioni con superfici di appoggio rettificate sul lato posteriore e lato inferiore prismatico rettificato per posizionamento anche su alberi e corpi cilindrici. **Capsula in plastica antiscivolo** della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.

**Supporto idraulico per comparatori con bloccaggio centrale**, tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. **Manopola gommatata di grandi dimensioni** (Ø 54 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. I bracci articolati sul portacomparatore possono essere ruotati di 360°, orientabili a 180° e adatti per comparatori con stelo di Ø 6 e 8 mm o prisma.

**Fornitura:**

Braccio articolato n. art. 440610 400 e base magnetica n. art. 440620 1.

**Nota:**

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto ad elevate oscillazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max.

di 15 °C senza oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

## Descrizione tecnica

Forza di adesione	1000 N
Filettatura di raccordo	M8
Larghezza base magnetica	56 mm
Lunghezza base magnetica	75 mm
Altezza base magnetica	58 mm
Profondità arco	400 mm
Allineamento filettatura di raccordo	laterale
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

## Accessori

Manopola di ricambio Modello A	440626 A
Base magnetica Modello 1	440620 1
Braccio articolato idraulico (senza base magnetica) Profondità arco 400 mm	440610 400
Pistone di ricambio Modello 4	440830 4
Manopola Modello 4	440850 4
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Vite di regolazione M4×0,35 per portacomparatore	440859
Portacomparatore	440860
Set di anelli di tenuta Modello 1	440855 1