

**Trapano a batteria, Modello: 71050162****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Trapano a batteria con elevata precisione di concentricità radiale per risultati di foratura precisi.**
- **Motore FEIN PowerDrive senza spazzole ed esente da manutenzione, completamente incapsulato e protetto contro la polvere, con rendimento elevato e massima durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo Röhmm con bloccaggio automatico dell'albero portamola.**
- **Ganasce autoserranti per mandrino.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza con Ø collare di serraggio di 43 mm e misura angolare di soli 23 mm.**
- **Ergonomia straordinaria con impugnatura Fein per garantire l'uso prolungato senza il rischio di affaticarsi.**

Trapano a una velocità (**elevata**) per fori fino a 6 mm nell'acciaio, numero di giri sotto carico 2900 min⁻¹.

Vantaggi:

Ergonomia straordinaria.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante con controllo della forza di serraggio, 1 impugnatura supplementare. **Versione Select senza batteria né caricabatterie.**

Nota:

Starter set a batteria adatto disponibile con n. art. 073832 92604324.

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Denominazione originale prodotto: ABOP 6 Select

Tensione batteria: 18 V

Campo del numero di giri: 0 - 3350 min⁻¹

Mandrino con pinza: 1/2 pollice – 20 UNF

Capacità del mandrino: 0,5 - 10 mm

Ø max. punta elicoidale per acciaio: 6 mm

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø max. punta elicoidale per legno	20 mm
Peso	1,4 kg
Campo del numero di giri	0 - 3350 min ⁻¹
Ø max. punta elicoidale per acciaio	6 mm
Denominazione originale prodotto	ABOP 6 Select
Capacità del mandrino	0,5 - 10 mm
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Tensione batteria	18 V
Rotazione oraria/antioraria	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di prodotto	Trapano

Accessori

Caricabatterie Modello FE80	073845 FE80
Caricabatterie Modello FE50	073845 FE50
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073838 FE18

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

073835 FE18

Caricabatterie Modello FE30

073845 FE30