

**Trapano a batteria, Modello: 71050262****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Trapano a batteria con elevata precisione di concentricità radiale per risultati di foratura precisi.**
- **Motore FEIN PowerDrive senza spazzole ed esente da manutenzione, completamente incapsulato e protetto contro la polvere, con rendimento elevato e massima durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo Röhms con bloccaggio automatico dell'albero portamol.**
- **Ganasce autoserranti per mandrino.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza con Ø collare di serraggio di 43 mm e misura angolare di soli 23 mm.**
- **Ergonomia straordinaria con impugnatura Fein per garantire l'uso prolungato senza il rischio di affaticarsi.**

Trapano a una velocità fino a 10 mm in acciaio, numero di giri sotto carico 1100 min⁻¹.

Vantaggi:

Ergonomia straordinaria.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante con controllo della forza di serraggio, 1 impugnatura supplementare. **Versione Select senza batteria né caricabatterie.**

Nota:

Starter set a batteria adatto disponibile con n. art. 073832 92604324.
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Denominazione originale prodotto: ABOP 10 Select

Tensione batteria: 18 V

Campo del numero di giri: 0 - 1250 min⁻¹

Mandrino con pinza: 1/2 pollice – 20 UNF

Capacità del mandrino: 1,5 - 13 mm

Ø max. punta elicoidale per acciaio: 10 mm

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Campo del numero di giri	0 - 1250 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Ø max. punta elicoidale per acciaio	10 mm
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	ABOP 10 Select
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø max. punta elicoidale per legno	30 mm
Rotazione oraria/antioraria	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di prodotto	Trapano

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Caricabatterie Modello FE30	073845 FE30
Caricabatterie Modello FE50	073845 FE50
	073838 FE18

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione
batteria FE18 V

Caricabatterie Modello FE80

073845 FE80