

**Salopette CANVAS 320, blu marino, Taglia DE: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091371 50
GTIN	4030913889900
Classe articolo	09R

**Descrizione****Esecuzione:**

La resistente **linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320** offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con **elastico in cintura** per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al **rinforzo in Cordura®** nei punti più sollecitati. Grazie alle rifiniture in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è **resistente allo sporco e all'abrasione**. Con inserti riflettenti in **3M™ Scotchlite™** per una maggiore visibilità al buio.

**Salopette** con regolazione del girovita con cordoncino e parte posteriore rialzata. Bretelle con inserto elastico e fibbia di sicurezza a clip. Doppia tasca sulla pettorina.

- **Tasche per ginocchiere con rinforzo in Cordura®.**
- **Certificazione a norma EN-14404 assieme alle ginocchiere n. art. 091802.**
- **Tasche posteriori rinforzate.**
- **Due tasche laterali in Cordura®.**
- **Doppia tasca portametro in Cordura®.**
- **Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.**
- **Cavallo con chiusura lampo.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Salopette** in combinazione di colore **nero** al n. art. 091372.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 320 g/m<sup>2</sup>

Lavaggio: Colorati 60 °C

Norma: EN 14404

## Descrizione tecnica

Taglia DE	50
Dimensione FR	46
Serie	CANVAS 320
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	320 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu marino
Norma	EN 14404
Tipo di prodotto	Salopette

## Accessori

Ginocchiere Standard 1 paio Modello KNEE	091802 KNEE
--	-------------