

**Koken****Set di 9 utensili IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici Surface Drive****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	651012
GTIN	4991644011698
Classe articolo	63R

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

**Vantaggi:**

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole non danneggiano le viti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

**Fornitura:**

cad. 1 bussola IMPACT n. art. 651010: Dim. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21

Guida di bloccaggio magnetica, lunghezza 300 mm: 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Numero pezzi	9
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	brunita

Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 4	651790 4
Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza 3X20 mm	651900 3X20
Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 3	651790 3
Listello con clip per bussole con attacco quadro da 1/2 pollici	643690
Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 25 mm	651800 25
Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza 3X25 mm	651900 3X25
Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 30 mm	651800 30
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 18 mm	651010 18
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 15 mm	651010 15
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 13 mm	651010 13
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 21 mm	651010 21
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 10 mm	651010 10
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 19 mm	651010 19
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 16 mm	651010 16
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface Drive Apertura 17 mm	651010 17

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 polliciSurface  
Drive Apertura 14 mm

---

651010 14