



## Raschietti/sbavatori multiuso in astuccio di plastica 22 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	839954
GTIN	7290005397868
Classe articolo	83G

### Descrizione

#### Fornitura:

Sbavatori per lamiera: 1 pz. simile a n. art. 839150  
 Rotella di ricambio: 1 pz. n. art. 839870  
 impugnatura per sbavatore con gambo telescopico: 1 pz. n. art. 839890 Dim. S  
 Lama per sbavatura HSS Ø 3,2 mm: cad. 1 pz. n. art. 838510 Dim. S10; S20; S30; S150  
 Testa di sbavatura ROTO-DRIVE in HSS Ø 10,4 mm: 1 pz. n. art. 838610 Dim. 10,4  
 Testa di sbavatura esterna ROTO-DRIVE in HSS Ø 4 -18 mm: 1 pz. n. art. 838660  
 impugnatura per sbavatore con gambo telescopico: 1 pz. n. art. 839890 Dim. T  
 Gambo telescopico per lame S di Ø 3,2 mm: 1 pz. n. art. 838430  
 Gambo telescopico per lame N di Ø 2,6 mm: 1 pz. n. art. 839170  
 Lama per sbavatura HSS Ø 2,6 mm: cad. 1 pz. n. art. 839010 Dim. N1; N2  
 gambo telescopico per teste di sbavatura: 1 pz. n. art. 839620  
 Testa di sbavatura in HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 pz. n. art. 839610 Dim. 20  
 gambo telescopico per inserti: 1 pz. n. art. 839725  
 inserto per cave per chiavette, 11 mm: 1 pz. n. art. 839720 Dim. 11  
 gambo telescopico per lame per raschietto: 1 pz. n. art. 839679  
 Lama per miniraschietto: 1 pz. n. art. 839677  
 Lama per raschietto speciale: 1 pz. n. art. 839678  
 Impugnatura per sbavatore per lame N Ø 2,6 mm: 1 pz. simile a n. art. 839150

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Sbavatore
------------------	-----------

## Accessori

Lama per sbavatura Modello N1	839010 N1
Lama per sbavatura Modello N2	839010 N2
Sbavatore per lamiera con 2 rotelle taglienti in HSS	839860
Testa di sbavatura esterna in HSS per Ø 4–18 mm	838660
Testa di sbavatura per fori in HSS, 90°, con stelo Ø Testa di sbavatura 10,4 mm	838610 10,4
Impugnatura sbavatore Modello S	839890 S
Testa di sbavatura in HSS, 90° Ø Testa di sbavatura 20 mm	839610 20
Lama speciale per raschietto, curvata	839678
Lama per sbavatura Modello S150	838510 S150
Impugnatura sbavatore Modello T	839890 T
Inseriti per cave per chiavette Per larghezza max. 11 mm	839720 11
Gambo telescopico per teste di sbavatura	839620
Lama per sbavatura Modello S20	838510 S20
Rotella di ricambio in HSS	839870
Lama per sbavatura Modello S30	838510 S30
Gambo telescopico per inserti	839725
Lama per sbavatura Modello S100	838510 S100
Gambo telescopico per lame S di Ø 3,2	838430
Lama per miniraschietto, diritta	839677
Gambo telescopico per lame N di Ø 2,6	839170
Gambo telescopico per lame per raschietto	839679