



Avvitatore angolare ad impulsi a batteria, Modello: M18BRAIW/0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori ad impulsi FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

Trapano angolare a percussione a batteria M18 BRAIW-0 con attacco Hex da 3/8 pollice.

- **Trapano angolare a percussione compatto con una lunghezza di soli 307 mm.**
- **2 livelli di commutazione per la massima flessibilità.**

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	14,8 m/s ²
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Coppia massima 2 ^a velocità	76 Nm
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 2400 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18BRAIW-0
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Strong
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 3400 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M14
Modello	M18BRAIW/0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Coppia massima 1 ^a velocità	40 Nm
Tensione batteria	18 V
Peso	1,1 kg
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
adatto per materiale	Acciaio
Numero di colpi	0 - 2400 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Batteria agli ioni di litio High Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18