



Set di chiavi combinate, esecuzione lunga, Numero chiavi: 14



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614210 14 |
| GTIN | 4018754058136 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 614600 / 614200 / 614900: Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------|----|
| Numero chiavi | 14 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------|---------|
| Lato anello AS-drive | sì |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Tipo di prodotto | Chiave |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 14 mm | 614200 14 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 18 mm | 614200 18 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 21 mm | 614200 21 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 20 mm | 614200 20 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 13 mm | 614200 13 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 22 mm | 614200 22 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 10 mm | 614200 10 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 17 mm | 614200 17 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 16 mm | 614200 16 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 24 mm | 614200 24 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 15 mm | 614200 15 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 19 mm | 614200 19 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 11 mm | 614200 11 |
| Chiavi combinate, esecuzione lunga Apertura 12 mm | 614200 12 |