

Mitutoyo**Calibri a corsoio da incasso verticale, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 499402 150 |
| GTIN | 4946368128382 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

Con **elettronica ABSolute** e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS – azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.

Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettronico e capacitivo. **Montaggio verticale.**

Uso:

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza complessiva L ₂ | 270 mm |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Lunghezza corsoio L ₁ | 294 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Peso | 280 g |
| Intervallo di misurazione | 0 - 150 mm |
| Limite di errore | 0,03 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Tipo di prodotto | Riga di misura |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm | 021400 600 |
|--|------------|

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2 | 497085 D2 |
| Trasmettitori Modello S11E | 498966 S11E |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2 | 497085 USB2 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1 | 497085 D1 |
| Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357 | 081560 357 |