

**Garant**

**Set di chiavi a forchetta / a cricchetto, in busta avvolgibile esecuzione corta,  
Numero chiavi: 10**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614818 10
GTIN	4045197297716
Classe articolo	61B

## Descrizione

### Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

### Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 614816 nelle Dim. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Nota:

Buste avvolgibili di ricambio disponibili al n. art. 614835 / 614836.

## Descrizione tecnica

Numero chiavi	10
Apertura	8 mm
Apertura	19 mm
Apertura	9 mm
Apertura	10 mm

Apertura	11 mm
Apertura	13 mm
Apertura	14 mm
Apertura	16 mm
Apertura	17 mm
Apertura	18 mm
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Imballaggio	Busta avvolgibile
Dimensione apertura	metrica
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave

## Accessori

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura 8 mm	614816 8
Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura 11 mm	614816 11
Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura 14 mm	614816 14
Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 2	614850 2
Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 1	614850 1
Busta avvolgibile Numero cassette di custodia 10	614836 10
Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura 19 mm	614816 19
	614816 16

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura  
16 mm

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura  
17 mm

614816 17

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura  
18 mm

614816 18

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura  
10 mm

614816 10

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 3

614850 3

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura 9  
mm

614816 9

Chiavi a forchetta / a cricchettoesecuzione corta Apertura  
13 mm

614816 13