

Garant**Set di chiavi a forchetta / a cricchetto, in busta avvolgibile reversibili piegate di 15°, Numero chiavi: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614830 10
GTIN	4045197218865
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 614820 nelle Dim. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Nota:

Buste avvolgibili di ricambio disponibili al n. art. 614835 / 614836.

Descrizione tecnica

Numero chiavi	10
Apertura	8 mm
Apertura	19 mm
Apertura	9 mm
Apertura	10 mm

Apertura	11 mm
Apertura	13 mm
Apertura	14 mm
Apertura	16 mm
Apertura	17 mm
Apertura	18 mm
Posizione anello	15 grado
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Imballaggio	Busta avvolgibile
Dimensione apertura	metrica
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15° Apertura 13 mm	614820 13
Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15° Apertura 10 mm	614820 10
Busta avvolgibile Numero cassette di custodia 10	614835 10
Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15° Apertura 16 mm	614820 16
Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15° Apertura 14 mm	614820 14
Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15° Apertura 19 mm	614820 19

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15°
Apertura 17 mm

614820 17

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15°
Apertura 8 mm

614820 8

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15°
Apertura 18 mm

614820 18

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15°
Apertura 9 mm

614820 9

Chiavi a forchetta / a cricchettoreversibili piegate di 15°
Apertura 11 mm

614820 11