

**Garant**
**Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 13**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615710 13
GTIN	4045197160904
Classe articolo	61A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**GARANT** – pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello con profilo **AS-drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

**GARANT** – acciaio al cromo, esecuzione cromata (resistente al distacco); superfici arrotondate.

**Contenuto:**

cad. 1 chiave n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Fornitura:**

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Descrizione tecnica**

Numero chiavi	13
Dim. apertura	metrica
Posizione anello	75 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto	Chiave

## Accessori

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm	615700 12X13
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 24X26 mm	615700 24X26
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 27X32 mm	615700 27X32
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 36X41 mm	615700 36X41
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm	615700 14X15
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 20X22 mm	615700 20X22
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 21X23 mm	615700 21X23
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm	615700 16X17
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm	615700 8X9
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm	615700 6X7
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm	615700 10X11
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 30X34 mm	615700 30X34
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X19 mm	615700 18X19

