

**Ansell****Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-535W, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094754 9       |
| GTIN            | 10076490463042 |
| Classe articolo | 04P            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanti protettivi in III categoria.

AlphaTec® 58-535W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all'utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e unti con minore forza di presa. Uno strato protettivo omogeneo riduce considerevolmente il rischio di penetrazione dei prodotti chimici nel materiale del guanto e del conseguente contatto con la pelle. Con fodera in nylon bianco per applicazioni all'interno.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Misure guanti da lavoro | 9                                         |
| Serie                   | AlphaTec®                                 |
| Tipo di guanto          | Guanti di protezione dai prodotti chimici |

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria di protezione            | Categoria III                                      |
| Contenuto                          | 6                                                  |
| Caratteristiche guanti             | Ipoallergenico                                     |
| Caratteristiche guanti             | Privi di DMF                                       |
| Caratteristiche guanti             | Certificazione per gli alimenti                    |
| Caratteristiche guanti             | senza lattice                                      |
| Grado di protezione                | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374                             | modello A (AJKLOPT)                                |
| Resistenza alle sostanze chimiche  | AJKLOPT                                            |
| EN 388                             | 3132A                                              |
| EN 407                             | X1XXXX                                             |
| Materiale                          | Nitrile                                            |
| Materiale supporto                 | Nitril                                             |
| AQL                                | 0,65                                               |
| Campo di applicazione              | Universale                                         |
| Lunghezza                          | 340 mm                                             |
| Colore                             | nero / grigio                                      |
| Utilizzo                           | riutilizzabile                                     |
| Peso                               | 56,2 g                                             |
| Categoria di protezione antitaglio | A                                                  |
| Rivestimento                       | Nitril                                             |
| Tipo di prodotto                   | Guanti di protezione dai prodotti chimici          |