



Estrattore a rulli per viti prigioniere, Per Ø Perno: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619600 6
GTIN	4045197298607
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo in acciaio con foro longitudinale passante. Il serraggio viene effettuato senza danneggiare le viti prigioniere per mezzo di tre rulli disposti eccentricamente. L'utensile viene solo appoggiato e ruotato sulle viti prigioniere. Le viti prigioniere vengono serrate e trattenute automaticamente. Corpo in acciaio di Dim. 6 – 12 con quadro interno da 1/2 pollice. La misura 16 solo con attacco esagonale.

Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è uno strumento di alta qualità progettato per aiutarvi in fase di montaggio e rimozione delle viti prigioniere. Che siate meccanici professionisti, amanti del fai-da-te o proprietari di veicoli, questo strumento versatile vi faciliterà il lavoro facendovi risparmiare tempo e fatica.

L'avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è realizzato in materiale robusto e durevole, per garantire prestazioni affidabili. L'utensile è dotato di un attacco quadro da 1/2 pollice per i cricchetti e di un esagono di manovra per offrire una maggiore comodità di utilizzo, elemento molto importante soprattutto se si lavora con viti prigioniere robuste particolarmente resistenti.

Le funzioni dell'avvitatore ed estrattore di viti prigioniere includono:

- **Funzione di avvitamento:** con questa funzione è possibile avvitare le viti prigioniere in modo preciso e sicuro nella filettatura corrispondente.
- **Funzione di estrattore:** a volte è necessario rimuovere le viti prigioniere danneggiate o bloccate. In questi casi, entra in gioco la funzione di estrattore. L'estrattore è progettato per essere inserito nella filettatura esistente della vite prigioniera e per esercitare una forza costante e controllata sulla vite attraverso la rotazione. In questo modo è più facile svitare, anche quando la vite è molto stretta.
- **Versatilità:** il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è disponibile in diverse misure per soddisfare i requisiti di diverse tipologie di viti prigioniere. Per ottenere risultati ottimali, potete scegliere lo strumento giusto per la vostra situazione specifica.

- **Durata e affidabilità:** l'utensile è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, che garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Il serraggio delle viti prigioniere avviene attraverso tre rulli eccentrici che si bloccano automaticamente. Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere svolgerà le proprie funzioni sempre alla perfezione, anche in caso di operazioni difficili e di uso ripetuto.

Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è l'utensile ideale per avvitare o svitare in modo efficiente le viti prigioniere in vari ambiti: riparazione di autoveicoli, ingegneria meccanica, lavorazione dei metalli o altre applicazioni. Investite nella qualità e semplificate il vostro lavoro grazie al nostro affidabile avvitatore ed estrattore di viti prigioniere.

Uso:

Per avvitare ed estrarre viti prigioniere. Serraggio orario e antiorario.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.

Descrizione tecnica

Quadro interno	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	65 mm
Attacco esagonale (SW)	22 mm
Per Ø perno	6 mm
Ø Esterno	24 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Utensile di estrazione
USP1	con attacco quadro da 1/2 pollice ed esagono di manovra