

Garant GRIDLINE

**Carrello portautensili per officina con cassetti ad estrazione totale, 20×16G,  
Numero dei cassetti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914540 10
GTIN	4045197892225
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Carrello portautensili con ripiano in X-ABS antigraffio e antiscivolo che non danneggia le superfici. Facile sostituzione del ripiano con altri piani di lavoro (ad es. in bambù) o con un altro piano di lavoro in bambù dotato di morsa.

**Collocamento:**

Altezza frontalini cassetti: 10 × 75 mm

**Fornitura:**

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

**Verniciatura:**

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Nota:**

Anta per vano laterale opzionale n. art. 914791; chiusura dell'anta tramite serratura a cilindro separata.

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75;  
 divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75;  
 separatori lisci a incastro n. art. 951721 – 951821 Dim. 75.

## Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	10
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Profondità	500 mm
Larghezza	800 mm
Peso	86 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	16
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassetti in G	20×16
Portata cassetti/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

## Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassetti 75 mm	951510 75
Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G	915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21