

**Set di chiavi a tubo doppie esagonali, Numero chiavi: 11/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Classe articolo	62C

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

**Norma:**

**DIN 896 B**

**Materiale:**

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

**Fornitura:**

Cad. 1 chiave a tubo doppia esagonale n. art. 620120: Dim. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

**Descrizione tecnica**

Numero spine di manovra	3
Numero chiavi	11
Imballaggio	Busta in plastica
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato

Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 6X160 mm	621600 6X160
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 14X320 mm	621600 14X320
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 16X400 mm	621600 16X400
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 10X200 mm	621600 10X200
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 12X250 mm	621600 12X250
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 175 mm	621800 175
Spina, cilindrica ØxLunghezza complessiva 8X180 mm	621600 8X180
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 14X15 mm	620120 14X15
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 21X24 mm	620120 21X24
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 10X11 mm	620120 10X11
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 12X13 mm	620120 12X13
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 18X19 mm	620120 18X19
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 30X34 mm	620120 30X34
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 6X7 mm	620120 6X7
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 8X9 mm	620120 8X9
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 20X22 mm	620120 20X22
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 27X32 mm	620120 27X32
Chiave a tubo doppia esagonale Apertura 16X17 mm	620120 16X17