

**Garant****Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® , Numero di giraviti: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	660031 5
GTIN	4045197923219
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

Giraviti versatili e robusti con lama conica.

**Impugnatura robusta** con superficie in **Haptoprene®** ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente. A partire da Dimensione\_8 con esagono di manovra.

**Vantaggi:**

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

**Uso:**

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

**Contenuto:**

cad. 1 chiave n. art. 660030: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**Descrizione tecnica**

Numero di giraviti	5
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Giravite

## Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 10 mm	660030 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 8 mm	660030 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Utensile per magnetizzare	666450
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660030 2,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm	660030 2
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5