




Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolati, Numero di giraviti: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	663010 6
GTIN	7610733064342
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti.

Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell'isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d'acqua per verificarne la resistenza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all'impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 663000: Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	6
Serie	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 2 mm	663000 2
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 10 mm	663000 10
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 6,5 mm	663000 6,5
Portaviti Modello 3	666425 3
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 3 mm	663000 3
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 5,5 mm	663000 5,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 4 mm	663000 4
Portaviti Modello 2	666425 2
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 2,5 mm	663000 2,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 3,5 mm	663000 3,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 8 mm	663000 8