

HOLEX**Set di 4 estrattori a rulli per viti prigioniera, 6 – 12 mm in cassetta di lamiera****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	619610
GTIN	4045197298669
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto corpo in acciaio con foro longitudinale passante. Il serraggio viene effettuato senza danneggiare le viti prigioniera per mezzo di tre rulli disposti eccentricamente. L'utensile viene solo appoggiato e ruotato sulle viti prigioniera. Le viti prigioniera vengono serrate e trattenute automaticamente. Corpo in acciaio di Dim. 6 – 12 con quadro interno da 1/2 pollice. La misura 16 solo con attacco esagonale.

Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniera è uno strumento di alta qualità progettato per aiutarvi in fase di montaggio e rimozione delle viti prigioniera. Che siate meccanici professionisti, amanti del fai-da-te o proprietari di veicoli, questo strumento versatile vi faciliterà il lavoro facendovi risparmiare tempo e fatica.

L'avvitatore ed estrattore di viti prigioniera è realizzato in materiale robusto e durevole, per garantire prestazioni affidabili. L'utensile è dotato di un attacco quadro da 1/2 pollice per i cricchetti e di un esagono di manovra per offrire una maggiore comodità di utilizzo, elemento molto importante soprattutto se si lavora con viti prigioniera robuste particolarmente resistenti.

Le funzioni dell'avvitatore ed estrattore di viti prigioniera includono:

- **Funzione di avvitamento:** con questa funzione è possibile avvitare le viti prigioniera in modo preciso e sicuro nella filettatura corrispondente.
- **Funzione di estrattore:** a volte è necessario rimuovere le viti prigioniera danneggiate o bloccate. In questi casi, entra in gioco la funzione di estrattore. L'estrattore è progettato per essere inserito nella filettatura esistente della vite prigioniera e per esercitare una forza costante e controllata sulla vite attraverso la rotazione. In questo modo è più facile svitare, anche quando la vite è molto stretta.

- **Versatilità:** il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è disponibile in diverse misure per soddisfare i requisiti di diverse tipologie di viti prigioniere. Per ottenere risultati ottimali, potete scegliere lo strumento giusto per la vostra situazione specifica.
- **Durata e affidabilità:** l'utensile è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, che garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Il serraggio delle viti prigioniere avviene attraverso tre rulli eccentrici che si bloccano automaticamente. Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere svolgerà le proprie funzioni sempre alla perfezione, anche in caso di operazioni difficili e di uso ripetuto.

Il nostro avvitatore ed estrattore di viti prigioniere è l'utensile ideale per avvitare o svitare in modo efficiente le viti prigioniere in vari ambiti: riparazione di autoveicoli, ingegneria meccanica, lavorazione dei metalli o altre applicazioni. Investite nella qualità e semplificate il vostro lavoro grazie al nostro affidabile avvitatore ed estrattore di viti prigioniere.

Uso:

Per avvitare ed estrarre viti prigioniere. Serraggio orario e antiorario.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.

Contenuto:

Cad. 1 estrattore a rulli n. art. 619600: Dim. 6; 8; 10; 12

Descrizione tecnica

Lunghezza cassetta in lamiera di acciaio	220 mm
Larghezza cassetta in lamiera di acciaio	85 mm
Altezza cassetta in lamiera di acciaio	38 mm
Numero pezzi	4
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensioni fornite in dotazione	6 - 12 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Tipo di prodotto	Utensile di estrazione
USP1	con attacco quadro da 1/2 pollice ed esagono di manovra
USP2	Ø 6 - 12 mm, 4 pz., in cassetta di lamiera di acciaio

Accessori

Estrattore a rulli per viti prigioniere Per Ø Perno 6 mm	619600 6
Estrattore a rulli per viti prigioniere Per Ø Perno 8 mm	619600 8
Estrattore a rulli per viti prigioniere Per Ø Perno 10 mm	619600 10
Estrattore a rulli per viti prigioniere Per Ø Perno 12 mm	619600 12