



## Set di giraviti per installatori „Allrounder“, Numero pezzi: 25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667615 25
GTIN	7610733085453
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura robusta "multicraft"** e telescopica per avvitamenti di precisione, portalame. 8 lame doppie, 14 lame e 1 cercafase (110 – 250 V a norma VDE 0680/6) per tutti i tipi di vite più comuni.

**Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punte brunite con grande precisione dimensionale.

#### Contenuto:

Lame per viti a intaglio: Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Lame per viti Phillips: Dim. 00; 0; 1; 2

Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 0; 1; 2

Lame per viti a esagono: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Lame per viti Torx®: Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Giraviti cercafase n. art. 665020: Dim. 2,5

Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.

Impugnatura in plastica n. art. 667620: 1 pz.

Impugnatura telescopica: 1 pz.

#### Fornitura:

Inclusa busta di plastica avvolgibile.

#### Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 669605 – 669608 e n. art. 659921 – 659928.

### Descrizione tecnica

Numero pezzi	25
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

## Accessori

Lama per viti a brugola Modello 2	669606 2
Lama da 6 mm con bocca esagonale Esagono 5 mm	659920 5
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 6,5 mm	659928 6,5
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX10	659922 TX10
Lama per viti con impronta Torx® Modello 2	669607 2
Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio Modello 1	669605 1
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 5,5 mm	659928 5,5
Lama per viti con impronta a croce Pozidriv Modello 1	669608 1
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 8 mm	659928 8
Lama per viti a brugola Modello 1	669606 1
Lama da 6 mm con bocca esagonale Esagono 4 mm	659920 4
Lama da 6 mm Pozidriv Dim. dell'impronta a croce 2	659923 2
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX15	659922 TX15
Lama da 6 mm per viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 2	659921 2
Lama per viti con impronta Torx® Modello 1	669607 1
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX25	659922 TX25

Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio Modello 2	669605 2
Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX20	659922 TX20
Lama da 6 mm Intaglio Larghezza dei taglienti 4 mm	659928 4
Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio Modello 3	669605 3
Lama per alesare a mano	667640
Impugnatura robusta "multicraft", colore rosso	667620
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665020 2,5