



Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip, Numero di giraviti: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660041 6
GTIN	7610733249725
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate e sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita. Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia. Impugnature con codificazione cromatica "Rainbow" per l'individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**

· **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660040: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Fornitura:

Con supporto a parete.

Descrizione tecnica

Esagono di azionamento	no
Numero di giraviti	6
Serie	SwissGrip
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Cappuccio a percussione	no
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Materiale impugnatura	Elastomero
Superficie	nichelata e cromata
Punta della lama	nero
Imballaggio	Supporti a muro
Antiscintilla	no
Cappuccio girevole	no
Lama passante	no
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 10 mm	660040 10
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 5,5 mm	660040 5,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 6,5 mm	660040 6,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 8 mm	660040 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 3,5 mm	660040 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip Larghezza delle punte b 4 mm	660040 4