



Set di giraviti per elettricisti per viti con intaglio, Ø lama ridotto, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Numero di giraviti: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	663210 3
GTIN	4013288164537
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti.

Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell'isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d'acqua per verificarne la resistenza.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama in acciaio speciale altamente legato con tagliente conico, fosfatato allo zinco. **Ø Ridotto della lama con isolamento di protezione integrato** per morsetti a vite e a molla in profondità (Ø Lama = Ø Isolamento nella parte anteriore della lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all'impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 663200: Dim. 3,5; 4; 5,5

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	3
--------------------	---

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Ø lama ridotto, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663200 4
Portaviti Modello 2	666425 2
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Ø lama ridotto, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663200 3,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Ø lama ridotto, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663200 5,5
Portaviti Modello 3	666425 3