



Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft", Numero di giraviti: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660910 5
GTIN	7610733085682
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.

Impugnatura robusta "multicraft" in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 660900: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	5
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 3,5 mm	660900 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 8 mm	660900 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 10 mm	660900 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 4 mm	660900 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 5,5 mm	660900 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 13 mm	660900 13
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Larghezza delle punte b 6,5 mm	660900 6,5
Portaviti Modello 1	666425 1