



Set di 9 bussole esagonali con impugnatura ribaltabile, Numero pezzi: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667625 9
GTIN	7610733205646
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica trasparente resistente agli urti. Lame cromate, in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Vantaggi:

Effetto "cam-out" fortemente ridotto grazie alle punte di massima precisione, per esempio punte pianparallele per viti con intaglio o punte per viti con intaglio a croce fresate. L'impugnatura ribaltabile consente di realizzare 2 funzioni:

- **Rotazione rapida (in posizione diritta).**
- **Serraggio (in posizione inclinata di 90°).**

Contenuto:

Impugnatura ribaltabile: 1 pz.

Chiavi a bussola n. art. 659880: Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659870 – 659884.

Descrizione tecnica

Numero pezzi	9
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale

Accessori

Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 10 mm	659880 10
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 7 mm	659880 7
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 11 mm	659880 11
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 9 mm	659880 9
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 13 mm	659880 13
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 8 mm	659880 8
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 12 mm	659880 12
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 5,5 mm	659880 5,5
Lama da 8 mm Chiave a bussola esagonale Apertura 6 mm	659880 6
Lama da 8 mm per Torx Plus® Impronta Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 10 mm	659878 10
Lama da 8 mm per Torx Plus® Impronta Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 3	659870 3
Lama da 8 mm Pozidriv Dimensione dell'impronta a croce 2	659872 2
Lama da 8 mm per Torx Plus® Impronta Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 4 mm	659878 4
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 8 mm	659878 8
Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX45	659882 TX45
Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 1	659870 1
Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX25	659882 TX25

Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX15	659882 TX15
Lama da 8 mm per Torx Plus® Impronta Torx Plus® 30IP	659884 30IP
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 6 mm	659878 6
Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX20	659882 TX20
Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 2	659870 2
Lama da 8 mm per Torx Plus® Impronta Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Lama da 8 mm con bocca esagonale Esagono 5 mm	659878 5
Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX30	659882 TX30
Lama da 8 mm per Torx® Impronta Torx® TX40	659882 TX40
Lama da 8 mm Pozidriv Dimensione dell'impronta a croce 3	659872 3