

HALDER**Mazza SIMPLEX con tasselli in plastica, rosso, Ø Alloggiamento / Materiale: 40Amm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	752900 40A
GTIN	4030618300458
Classe articolo	73W

Descrizione**Esecuzione:**

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.

Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. **A** = **corpo in alluminio:** per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.

Dim. **G** = **corpo in ghisa malleabile:** per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l'applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura **A** = corpo in alluminio; **G** = corpo in ghisa malleabile. Negli alloggiamenti in alluminio non devono essere montati tasselli in metallo dolce (n. art. Ho 754000).

Descrizione tecnica

Peso	0,39 kg
Lunghezza testa con tasselli	110 mm
Materiale manico	Legno
Lunghezza complessiva	330 mm
Lunghezza manico	280 mm

Ø Superfici battenti dei tasselli	40 mm
Materiale corpo	Alluminio
Serie	Mazza SIMPLEX
Materiale inserto	Materie plastiche, dure
Denominazione originale prodotto	SIMPLEX
Colore	rosso
Tipo di prodotto	Martello

Accessori

Tassello in superplastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753700 40
Tassello in plastica TPE soft per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753450 40
Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 40G mm	753310 40G
Tassello in plastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753600 40
Tassello in gomma dura per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753500 40
Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 40A mm	753310 40A
Manico di ricambio per mazza SIMPLEX Per Ø Corpo 40 mm	753400 40
Tassello in metallo dolce per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	754000 40