

Koken**Set di avvitatori a percussione manuali all'interno di una cassetta in lamiera,
Contenuto set: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	673000 5
GTIN	4991644215652
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura massiccia con esagono incassato per l'alloggiamento di lame intercambiabili. Reversibile per azionamento orario e antiorario. Attacco per lame (5/16 pollice) intercambiabile per l'uso diretto di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice. Per lame di ricambio adatte vedi n. art. 675400 – 675470.

Uso:

L'utensile ideale per allentare viti bloccate oppure serrare viti con la forza di un colpo di martello.

Contenuto:

Supporto con raccordo simile a n. art. 676945: 1 pz. Dim. 2/16

Lame per viti a intaglio: 9; 11 mm

Lame per viti Phillips: Dim. 2; 3

Descrizione tecnica

Numero pezzi	5
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Bit per Pozidriv, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 3	675420 3
Bit per Pozidriv, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 2	675420 2
Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 3	675400 3
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX25	675470 TX25
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX40	675470 TX40
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675440 6
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675440 5
Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 4	675400 4
Bit per esagono, 5/16 pollice C 8 impronta Hex-Plus Esagono 8 mm	675440 8
Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 2	675400 2
Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 Larghezza dei taglienti 8 mm	675460 8
Bit per Pozidriv, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 1	675420 1
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX55	675470 TX55
Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 Larghezza dei taglienti 10 mm	675460 10
Bit per Phillips, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 1	675400 1
Bit per Torx®, 5/16 pollice C 8 Impronta Torx® TX50	675470 TX50
Bit per Pozidriv, 5/16 pollice C 8 Dim. dell'impronta a croce 4	675420 4
Bit per viti con intaglio, 5/16 pollice C 8 Larghezza dei taglienti 12 mm	675460 12