

Garant**Chiave dinamometrica a testa snodata con scala, Coppia max.: 10Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657735 10
GTIN	4045197684813
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala e a rilascio automatico. **Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio.** Per **serraggio antiorario** grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.

Unità di misura: Nm

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all'utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

±6 % dal valore impostato.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789. Utensili adatti, n. art. 657582 – 657950.

Descrizione tecnica

Peso	300 g
Coppia massima	10 Nm
Display	analogico

Scheda tecnica

Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Divisione della scala, 1 tacca =	0,05 Nm
Campo di coppia	2 - 10 Nm
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Risoluzione	Nm
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	18,3 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	191,3 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	191,5 mm
Lunghezza complessiva L	230 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio lunga meccanica
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Funzione Knick	sì
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/657735-10>

