

 **HALDER**
**Mazza SIMPLEX con tasselli in superplastica, bianco, Ø Alloggiamento /
 Materiale: 50Amm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	753100 50A
GTIN	4030618300502
Classe articolo	73W

Descrizione
Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.

Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. **A** = **corpo in alluminio:** per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.

Dim. **G** = **corpo in ghisa malleabile:** per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l'applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura **A** = corpo in alluminio; **G** = corpo in ghisa malleabile. Negli alloggiamenti in alluminio non devono essere montati tasselli in metallo dolce (n. art. Ho 754000).

Descrizione tecnica

Materiale corpo	Alluminio
Ø Superfici battenti dei tasselli	50 mm
Lunghezza manico	310 mm
Lunghezza complessiva	365 mm
Peso	0,675 kg

Lunghezza testa con tasselli	135 mm
Serie	Mazza SIMPLEX
Materiale inserto	Superplastica, medio-dura
Denominazione originale prodotto	SIMPLEX
Colore	bianco
Tipo di prodotto	Martello

Accessori

Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 50G mm	753310 50G
Tassello in metallo dolce per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 50 mm	754000 50
Manico di ricambio per mazza SIMPLEX Per Ø Corpo 50 mm	753400 50
Tassello in gomma dura per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 50 mm	753500 50
Tassello in plastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 50 mm	753600 50
Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 50A mm	753310 50A
Tassello in superplastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 50 mm	753700 50
Tassello in plastica TPE soft per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 50 mm	753450 50