

HALDER**Mazza SIMPLEX senza tasselli con manico, Ø Alloggiamento / Materiale: 40Gmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	753300 40G
GTIN	2050001008428
Classe articolo	73W

Descrizione**Esecuzione:**

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.

Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. **A** = **corpo in alluminio:** per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.

Dim. **G** = **corpo in ghisa malleabile:** per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l'applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura **A** = corpo in alluminio; **G** = corpo in ghisa malleabile.

Descrizione tecnica

Lunghezza manico	280 mm
Ø Alloggiamento	40 mm
Ø Superfici battenti dei tasselli	40 mm
Lunghezza complessiva	330 mm
Lunghezza testa con tasselli	110 mm

Materiale corpo	Fusione di acciaio
Serie	Mazza SIMPLEX
Tipo di prodotto	Corpi per mazze a tasselli intercambiabili

Accessori

Tassello in superplastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753700 40
Tassello in metallo dolce per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	754000 40
Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 40G mm	753310 40G
Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico per Ø alloggiamento / materiale 40A mm	753310 40A
Tassello in plastica per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753600 40
Tassello in plastica TPE soft per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753450 40
Manico di ricambio per mazza SIMPLEX Per Ø Corpo 40 mm	753400 40
Tassello in gomma dura per mazza SIMPLEX Per Ø Testa della mazza 40 mm	753500 40