



Set di bit con impugnatura universale 32 pezzi, Modello: S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676100 S
GTIN	4013288038661
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalame **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Uso:

Profili speciali per serraggi di sicurezza.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato con spina: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per quadro interno: cad. 1 pz. Dim. 0; 1; 2; 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: n. art. 675370 cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: n. art. 675360 cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10; 1/4

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per morsa: n. art. 675395 cad. 1 pz. Dim. 4; 6; 8; 10

Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676410 con mandrino a cambio rapido "Rapidaptor" C/E 6,3

Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite a quadro
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con foro
Profilo di manovra	Inserito per tenditori
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Giraviti Torq Set
Profilo di manovra	TriWing
Denominazione originale prodotto	KK 71 Security
Numero pezzi	32
Utensile di manovra	Impugnatura per giraviti
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit con impronta TORQ SET® Mplus, 1/4 pollice C 6,3 Impronta TORQ SET® 10	675360 10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX10	675350 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX20	675350 TX20
Bit con impronta TORQ SET® Mplus, 1/4 pollice C 6,3 Impronta TORQ SET® 1/4	675360 1/4
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX30	675350 TX30
Bit con impronta TORQ SET® Mplus, 1/4 pollice C 6,3 Impronta TORQ SET® 8	675360 8
Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3 Modello 8	675395 8
Bit con impronta TRI-WING®, 1/4 pollici C 6,3 Impronta TRI-WING® 3	675370 3
Bit con impronta TRI-WING®, 1/4 pollici C 6,3 Impronta TRI-WING® 2	675370 2
Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3 Modello 4	675395 4
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX40	675350 TX40

Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3 Modello 6	675395 6
Bit di serraggio da 1/4 pollice C 6,3 Modello 10	675395 10
Bit con impronta TORQ SET® Mplus, 1/4 pollice C 6,3 Impronta TORQ SET® 6	675360 6
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX25	675350 TX25
Bit con impronta TRI-WING®, 1/4 pollici C 6,3 Impronta TRI- WING® 1	675370 1
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3con foro Impronta Torx® TX15	675350 TX15
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K