



Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 600cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659945 600
GTIN	4045197514028
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Pratica impugnatura per trasmettere senza problemi le coppie impostate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco. Arresto contro manipolazioni indesiderate sull'estremità dell'impugnatura. Lama intercambiabile per l'alloggiamento di bit da 1/4 pollici in dotazione.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Tutte le lame intercambiabili Wiha (n. art. 659940 – 659946) possono essere inserite anche nel giraviti dinamometrico Holey n. art. 659945.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	20 cNm
Coppia massima	600 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	D 6,3

Campo di coppia	120 - 600 cNm
Campo di coppia	1,2 - 6 Nm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Peso	300 g
Risoluzione	cNm
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Lunghezza complessiva L	153 mm
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia
massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessori

Lama intercambiabile da 1/4 pollice

659947

659940 0

Lama intercambiabile Torqueper viti con impronta a croce
Phillips Dimensione dell'impronta a croce 0

Lama intercambiabile TorquePozidriv Dimensione
dell'impronta a croce 0

659941 0

Lama intercambiabile TorquePozidriv Dimensione
dell'impronta a croce 1

659941 1

Lama intercambiabile Torqueper viti con impronta a croce
Phillips Dimensione dell'impronta a croce 1

659940 1