

**Garant****Comparatore digitale Lettura 0,01 mm, set da 3 pezzi, Campo di misura: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Classe articolo	41C

**Descrizione****Esecuzione:**

Quadrante dell'indicatore digitale con display LCD nitido molto grande (12 mm). Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference dopo l'accensione.

**Funzione:**

Azzeramento del display in qualsiasi posizione, inversione della direzione di conteggio, blocco tasti contro l'azionamento accidentale, AutoOff (selezionabile). Riaccensione tramite movimento o pressione di un tasto; il riferimento viene sempre mantenuto. IP52: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Quadrante dell'indicatore con cappuccio di protezione in alluminio avvitato sull'estremità della punta di contatto e in alternativa cappuccio di sollevamento smontabile. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**3x comparatori** n. art. 434000 Dim. 12,5.

**Accessori speciali:**

Punta tastatrice speciale e di ricambio n. art. 434900 / 4910 / 4915, asta flessibile n. art. 434930, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Forza di misura	0,5 – 1 N
Risoluzione	0,0005 pollici
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Alloggiamento	60 mm
Limite di errore	0,02 mm
Spessore della cassa	28 mm
Grado di protezione IP	IP 52
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm	023000 3X12,5
	023010 3X12,5

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm

### Accessori

Comparatore digitale lettura 0,01 mm Intervallo di misurazione 12,5 mm

434000 12,5