

Garant**Set di utensili universali L 22 pezzi, Numero pezzi: 22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685520 22
GTIN	2050001944467
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5

Chiave fissa doppia: Cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9

Giravite a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2

Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160

Insero per coperchio: 1 pz. n. art. 693352

Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

Consegna dell'utensile ordinato.

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Grado di protezione IP: IP X4

Peso: 3,8 kg

Descrizione tecnica

Peso	3,8 kg
Grado di protezione IP	IP X4
Numero pezzi	22
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 17X19 mm	610600 17X19
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610600 12X13
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm	660030 2
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Inserto per coperchio singolo	693352

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610600 10X11
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102	693330 102
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm	610600 14X15
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610600 8X9
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereiale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Inserto in espanso rigido per set di utensili universali L Quantità 1	685521 1