



## Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 2-50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Classe articolo	86C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3–20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un'unica operazione è possibile inserire nell'impugnatura 2 fustelle con  $\varnothing$  diverso.

#### Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

#### Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 29 pz. Dim. 2#50

Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 2–10 interno con 12–50 esterno 12–20 interno con 22–50 esterno 22–30 interno con 32–50 esterno 32–40 interno con 42–50 esterno

Contenitori lungh.xlargh.xh (mm): Plastica 265x200x50

Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.

#### Nota:

- Per la tranciatura di legno, pelle e simili.
- Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).

### Descrizione tecnica

Campo di taglio	2 - 50 mm
Tipo di prodotto	Fustella a cavallotto

## Accessori

Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 3 mm	832110 3
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 8 mm	832110 8
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 6 mm	832110 6
Attacco per fustelle Campo di taglio 2-50 mm	832155 2-50
Lama per tagliadischi	832130
Supporti Per campo di taglio 2-50 mm	832125 2-50
Punta da centro su molla	832140
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 4 mm	832110 4
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 16 mm	832110 16
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 5 mm	832110 5
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 36 mm	832110 36
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 30 mm	832110 30
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 24 mm	832110 24
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 38 mm	832110 38
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 12 mm	832110 12
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 28 mm	832110 28
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 32 mm	832110 32
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 40 mm	832110 40
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 48 mm	832110 48
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 34 mm	832110 34
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 7 mm	832110 7
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 46 mm	832110 46
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 50 mm	832110 50

Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 44 mm	832110 44
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 9 mm	832110 9
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 20 mm	832110 20
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 14 mm	832110 14
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 18 mm	832110 18
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 42 mm	832110 42
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 26 mm	832110 26
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 10 mm	832110 10
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 22 mm	832110 22
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 2 mm	832110 2