



Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 3-30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Classe articolo	86C

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3–20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un'unica operazione è possibile inserire nell'impugnatura 2 fustelle con \varnothing diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 15 pz. Dim. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 3–10 interno 12–30 esterno 12–20 interno 22–30 esterno.

Contenitori lungh.xlargh.xh (mm): Plastica 275x205x50

Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.

Cad. 1 tagliadischi \varnothing : 55-330 mm

Nota:

- **Per la tranciatura di legno, pelle e simili.**
- **Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).**

Descrizione tecnica

Campo di taglio	3 - 30 mm
Tipo di prodotto	Fustella a cavallotto

Accessori

Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 8 mm	832110 8
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 3 mm	832110 3
Supporti Per campo di taglio 3-30 mm	832125 3-30
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 4 mm	832110 4
Lama per tagliadischi	832130
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 6 mm	832110 6
Supporti Per campo di taglio 3-30 mm	832120 3-30
Punta da centro su molla	832140
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 16 mm	832110 16
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 18 mm	832110 18
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 20 mm	832110 20
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 10 mm	832110 10
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 30 mm	832110 30
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 26 mm	832110 26
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 22 mm	832110 22
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 12 mm	832110 12
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 14 mm	832110 14
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 24 mm	832110 24
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 28 mm	832110 28