

Garant**Carrelli portacontenitori a norma europea, Modello: TE37****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio robusta, piattaforme in lamiera profilata, regolabile con passo di 280 mm. Particolarmente adatto per l'alloggiamento di contenitori a norma europea.

Ripiani avvitabili ad altezze variabili e con inclinazione regolabile a 15° e 30° per un prelievo più agevole.

Ripiano inferiore fissato al telaio e non inclinabile.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Per contenitori a norma europea adatti vedi Gruppo 96 al n. art. 963378 – 963380.

Descrizione tecnica

Peso	85 kg
Portata massima	250 kg

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di carico	610 mm
Modello	TE37
Larghezza piano di carico	1240 mm
Passo di agganciamento	280 mm
Profondità	670 mm
Altezza	1735 mm
Larghezza	1300 mm
Capacità per piattaforma	50 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Inclinazione regolabile	15; 30 grado
Regolazione dell'altezza con passo	280 mm
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali

Accessori

Contentitore a norma europearosso Modello NB14	963378 NB14
Contentitore a norma europearosso Modello NB20	963378 NB20
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB33	963380 NB33
Contentitore a norma europeablu Modello NB42	963379 NB42
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB42	963380 NB42
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB31	963380 NB31
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB70	963380 NB70
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB50	963380 NB50
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB5	963380 NB5
Contentitore a norma europearosso Modello NB42	963378 NB42
Contentitore a norma europeablu Modello NB14	963379 NB14
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB24	963380 NB24

Contentitore a norma europearosso Modello NB70	963378 NB70
Contentitore a norma europeablu Modello NB5	963379 NB5
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB10	963380 NB10
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB20	963380 NB20
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB14	963380 NB14
Contentitore a norma europeablu Modello NB70	963379 NB70
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB34	963380 NB34
Contentitore a norma europearosso Modello NB10	963378 NB10
Contentitore a norma europeablu Modello NB20	963379 NB20
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB80	963380 NB80
Contentitore a norma europeablu Modello NB10	963379 NB10
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB15	963380 NB15
Contentitore a norma europeagrigio Modello NB55	963380 NB55
Contentitore a norma europearosso Modello NB5	963378 NB5