



## Set di bit con impugnatura universale e bussole 27 pezzi, Numero pezzi: 27



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676173 27
GTIN	4013288182180
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalame **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono esterno: Cad. 1 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice

Giraviti portainseriti: 1 pz.

Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 676645

Cricchetto, attacco quadro, 1/4 pollice: 1 pz.

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra

Giraviti per viti con impronta Torx®

Profilo di manovra	chiave a bussola esagonale
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	KK Zyklus Mini 2
Utensile di manovra	1 cricchetto portabit 1/4 pollici
Utensile di manovra	Giraviti portainseriti
Utensile di manovra	Cricchetto con adattatore 1/4 pollici
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675340 TX25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675240 6
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675320 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	675340 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40	675340 TX40
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675310 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675340 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675340 TX20
	675240 4

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus  
Esagono 4 mm

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus  
Esagono 5 mm

675240 5

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus  
Esagono 3 mm

675240 3