



Calibro a corsoio digitale universale con set di accessori IP 67, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415555 150
GTIN	4029713019235
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale "Pocket Talent" utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 7,5 mm. Funzione PRESET inclusa (preimpostazione del valore di misurazione).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, calibro di regolazione 50 mm, 2 coppie di punte di contatto per misurazioni esterne e interne. Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. da 434900 a 434915 con filettatura M2,5. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1

Limite di errore	0,03 mm
Lettura	0,0005 pollici
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2