



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 42 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630328 6
GTIN	4045197955951
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti / dadi gs_profil_6kant-einsatz M2-M8 e per viti a esagono incassato gs_profil_6kant M4-M10.

Per viti con impronta a croce gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, viti con intaglio gs_profil_schlitz M2–M4

e per viti con poligono interno Torx[®] qs_profil_torx M2,5-M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

BIT per Torx® C 6,3: 7 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 Impugnatura a T: 1 pz. simile a n. art. 633029

Raccordo per Bits: 1 pz. n. art. 676800 1/4 pollici gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselhilfe 1/4 pollici

BIT per Phillips C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per BIT C 6,3 da 1/4 pollici

Impugnatura: 1 pz. simile a n. art. 632829

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632300 con espulsore

BIT per viti con impronta a croce Pozidriv C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25 Prolunga: 1 pz. n. art. 650005 Dim. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 pollici − ■ 1/4 pollici



BIT esagonali C 6,3: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6

BIT con intaglio C 6,3: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9;

10; 11; 12; 13; 14

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 100

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520

Lunghezza: 234 mm Larghezza: 104 mm Altezza: 41 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici Campo apertura bussola esagonale: 4-14 mm Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonali
Campo apertura bussola esagonale	4-14 mm
Numero pezzi	41
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	234 mm
Larghezza	104 mm
Altezza	41 mm