



Sistema di videoispezione EVOCam II con ottica angolare a LED, Modello: ECO2504



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Classe articolo	49B

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale full HD con formidabile qualità delle immagini dei video live per ingrandimenti di precisione degli oggetti. Vari obiettivi opzionali grandangolari e di precisione permettono un ingrandimento fino a 300x con nitidezza delle immagini costante.

- **Immagini video full HD brillanti (1080 p / 60 fps).**
- **Grande campo dello zoom ottico da 30: 1 con numerose opzioni di ingrandimento (fino a 300x) e zoom digitale 12x.**
- **Facile salvataggio delle immagini a scelta su mezzo esterno (stick USB) oppure soluzione software opzionale (Vifox). Interfaccia USB3 integrata.**
- **Ottica di alta qualità con moderna tecnologia digitale.**
- **Imaging rapido e professionale per risultati affidabili.**
- **Circolina a LED a 8 punti integrata.**
- **Stativi di alta qualità in diverse varianti per garantire precisione e stabilità.**
- **Monitor full HD da 24 pollici con ingresso HDMI.**

Stativo a colonna Multi Axis (senza piastra base), modulo focus.

Uso:

Sistema di videoispezione per accettazione merci, produzione e sviluppo. Immagine live fedele e dettagliata di grandi dimensioni per postazioni di lavoro fisse e l'osservazione contemporanea da parte di più utilizzatori.

Fornitura:

Inclusi monitor a colori full HD da 24 pollici, stick USB.

Accessori speciali:

Consolle di comando EVO Cam II n. art. 491898, luce diascopica a LED, chiavetta con trasmettitore WiFi e altri obiettivi (0,45 × / 1,00 ×). Piastra base n. art. 491889.

Descrizione tecnica

Stativo	Supporto
Ingrandimento (n volte) in prospettiva verticale	28 - 151
Peso	35,5 kg
Distanza di lavoro in prospettiva obliqua	35,5 mm
Risoluzione immagine live massima	1920×1080 px
Risoluzione ripresa singola massima	1920×1080 px
Ingrandimento (n volte) in prospettiva obliqua	19 - 105
Distanza di lavoro in prospettiva verticale	56,5 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sistema di videoispezione

Accessori

Consolle di comando EVOCam II Modello ECX155	491898 ECX155
Piastra base per supporto	491889