



Set di giraviti per microelettronica in borsa di tessuto ESD, Numero pezzi: 21



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	669930 21
GTIN	4013288194855
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in multicomponente ergonomica con **cappuccio ruotabile, zona di rotazione veloce** per serraggi efficienti e **zona di forza**. Con **mandrino a cambio rapido** per il montaggio di bit Halfmoon da 4 mm (da n. art. 669932 a 669936) o bit HIOS da 4 mm. Lame in acciaio per utensili di alta qualità.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica. Particolarmente adatto per profili di viti giapponesi.

Contenuto:

giraviti portainseriti: 1 pz.

Lame per viti a intaglio n. art. 669932: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2,5

Lame per viti Phillips n. art. 669933: cad. 1 pz. Dim. 000; 00; 0

Lame per viti a esagono n. art. 669934

Lama per chiave a bussola: 1 pz. Dim. 2,5

Lame per viti Torx® n. art. 669935: cad. 1 pz. Dim. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Lame per viti Torx Plus® n. art. 669936: cad. 1 pz. Dim. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Lame per viti Torx Plus® IPR con foro: 1 pz. Dim. 1IPR

Lame Microstix: cad. 1 pz. Dim. m; 00; F; 0

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	20
Numero pezzi	21
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Profilo di manovra	Testa sferoidale
Profilo di manovra	Giraviti per viti Microstix®
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cappuccio girevole	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm Dim. dell'impronta a croce 0	669933 0
Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm Dim. dell'impronta a croce 1	669933 1
Giraviti portainseriti con mandrino a cambio rapido per bit Halfmoon / HIOS da 4 mm,ESD	669931
Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx Plus® 1IP	669936 1IP
Lama per viti a esagono Halfmoon, 4 mm Esagono 1,5 mm	669934 1,5

Lama per viti a esagono Halfmoon, 4 mm Esagono 2 mm	669934 2
Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm Dim. dell'impronta a croce 00	669933 00
Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx® TX3	669935 TX3
Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx® TX2	669935 TX2
Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx® TX5	669935 TX5
Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx® TX1	669935 TX1
Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm Impronta Torx® TX4	669935 TX4
Lama per viti a intaglio Halfmoon, 4 mm Larghezza delle punte b 1,5 mm	669932 1,5