

AEG

Trapano avvitatore a batteria, Modello: BS18C2X



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

AEG –Trapani avvitatori a batteria

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Illuminazione a LED del campo di lavoro.
- Regolazione di coppia in 23 posizioni più posizione di foratura.
- Mandrino autoserrante da 13 mm.
- Motore a 4 poli per la massima potenza con struttura compatta.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Regolazione di coppia in 23 posizioni più posizione di foratura.
- Mandrino autoserrante da 13 mm.

Vantaggi:

Regolazione di coppia in 23 posizioni.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie da 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.

Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	2 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per legno	45 mm
Peso	1,7 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Utilizzo tipico	Strong
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Denominazione originale prodotto	BS 18 C2X
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Coppia massima duro	50 Nm
Struttura del motore	Motore a 4 poli
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo B 18 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V

USP2

Mandrino autoserrante FIXTEC,
con rivestimento morbido

Accessori

Attacco per serraggio angolare Modello OSD2

073920 OSD2

Caricabatterie Modello BL1418

073841 BL1418

Attacco per serraggio angolare Modello WB1

073920 WB1