


Scaffale con bracci a sbalzo, bilaterale, Profondità 2×400 mm, Scaffale di larghezza: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991716 1250
GTIN	2050001760562
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

numero di moduli × interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).

profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l'ancoraggio al pavimento. **Scaffale bilaterale (elemento base):** 2 supporti bilaterali con ciascuno 2 piani di base e 8 bracci a sbalzo (= 10 piani d'appoggio).

Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

Nota:

- **Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.**

- **Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Numero di piani	10
Numero di supporti scaffale	2
Numero di bracci a sbalzo, bilaterale	16
Dimensione di montaggio	1314 mm
Scaffale di larghezza	1250 mm
Numero di moduli per scaffali	1
Altezza scaffale	2500 mm
Interasse = Larghezza ripiano	1250 mm
Portata braccio a sbalzo	400 kg
Altezza scaffale con bracci a sbalzo	2500 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Esecuzione di montaggio	bracci a sbalzo avvitati
Profondità braccio a sbalzo	400-600 mm
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 2×400 mm
Profondità su ambo i lati	400 mm
Portata per braccio di supporto	400 kg
Portata per supporto incluso piano di base	4000 kg
Tipo di prodotto	Scaffale con bracci a sbalzo