

RIDGID
Peddinghaus**Morsa parallela "Matador", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 100 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967180 100
GTIN	2050002047532
Classe articolo	93R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Interamente in acciaio, forgiate – garantite indistruttibili.**
- **Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.**
- **Vite di serraggio protetta.**
- **Ganasce fresate e temprate in superficie.**
- **Guida temprata registrabile.**
- **Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.**
- **Ampia superficie dell'incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.**

Con piastra girevole; ruotabile a 360° e bloccabile in qualsiasi posizione mediante meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, **a partire da Dim. 120 mm.**

Apertura: 125 mm

Profondità di serraggio: 65 mm

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
-----------	---------------------------

Direzione apertura	Apertura anteriore
Profondità di serraggio	65 mm
Apertura	125 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 100 mm	967728 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967726 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 100 mm	967721 100
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 100 mm	967711 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 100 mm	967722 100
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 100 mm	967727 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967729 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 100 mm	967723 100
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 100 mm	967724 100
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 100	967200 100

