

**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967260 150
GTIN	4045197694287
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in fusione di acciaio.

Apertura anteriore. Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio.

Vite di serraggio robusta con filettatura trapezoidale.

Vite di serraggio e guide protette dalle impurità.

Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.

Piastra girevole n. art. 967280, staffa di serraggio n. art. 967290.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967550.

Descrizione tecnica

Peso	18 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con Ø esterno	1 – 4 pollici
Direzione apertura	Apertura anteriore

Apertura	200 mm
Larghezza ganasce	150 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 150 mm	967727 150
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 150 mm	967721 150
Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 150 mm	967702 150
Piastra base per morsa	967330
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967260 Per morsa di Dim. 150	967550 150
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 150 mm	967711 150
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 150 mm	967723 150
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 150 mm	967729 150
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 150 mm	967724 150
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 150 mm	967722 150
Coppia di ganasce stringitubo Per morsa di Dim. 150	967285 150
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 150 mm	967728 150
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 150	967280 150

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Feltro,
liscie Larghezza ganasce 150 mm

967726 150