

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front" intercambiabili, Larghezza ganasce: 140mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967360 140
GTIN	2050002047693
Classe articolo	93Q

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato**.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Apertura	200 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Profondità di serraggio	80 mm

Peso	16 kg
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	27 - 70 mm
Larghezza ganasce	140 mm
Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 140 mm	967405 140
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 140	967390 140
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 140	967540 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140