

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front" intercambiabili, Larghezza ganasce: 160mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967360 160
GTIN	2050002047709
Classe articolo	93Q

Descrizione**Esecuzione:****Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.****Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con vite di serraggio con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato **scanalato**, l'altro **liscio**. Reversibili e intercambiabili.**Fornitura:**

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:Termoverniciati blu, **a effetto martellato**.**Nota:**

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Apertura	225 mm
Profondità di serraggio	100 mm

Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	27 kg
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	27 - 100 mm
Larghezza ganasce	160 mm
Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 160 mm	967724 160
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 160 mm	967722 160
Coppia di ganasce di ricambio con viti per "Heuer Front" Larghezza ganasce 160 mm	967405 160
Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 160/180	967390 160/180
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 160 mm	967723 160
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 160/180	967540 160/180
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Coppia di ganasce per morsa da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 160 mm	967711 160